



Zdroj studeného LED světla, Typ: F3000



Údaje o objednávce

Artikové číslo	492242 F3000
GTIN	4045197578235
Třída artiklu	49K

Popis

Provedení:

Velmi intenzivní stmívatelný zdroj studeného světla s energeticky úspornou LED technologií (5800 K) a dlouhou životností (>30000 h). Robustní kovový plášť, stabilní, stohovatelný, ESD zdírka pro odvádění statického náboje. Extrémně vysoké světelné hustoty u světelných skvrn. Dálkově říditelný pomocí nožního pedálu nebo USB, extrémně tichý ventilátor. Funkce shutter. Možnost svislého provozu.

Volitelný halogenový filtr simuluje halogenové světlo 3 500 K.

Rozsah dodávky:

LED zdroj studeného světla, dvojitý ohebný světelný vodič (Ø 4,5 mm, délka 550 mm) s integrovanými ohniskovými čočkami. Včetně síťového kabelu EU.

Zvláštní příslušenství:

Halogenový filtr č. 492244 vel. FILTER, nožní spínač č. 492244 vel. SWITCH a přípravek pro změnu průřezu č. 492244 vel. LINE.

Upozornění:

Další světelné vodiče, šterbinová světla, barevné filtry a další příslušenství lze dodat na poptávku.

Technický popis

Hmotnost	3,8 kg
Zdroj energie	Síťový provoz
Příkon	65 W

Srovnatelný výkon s halogeny	> 150 W
Teplota barev	5800 K
Celková šířka	170 mm
Celková výška	98 mm
Celková délka	196 mm
Intenzita osvětlení	640 lm
Druh produktu	Osvětlovací jednotka pro měřicí techniku

Příslušenství

Příslušenství pro LED zdroje studeného světla Typ FILTER	492244 FILTER
Příslušenství pro LED zdroje studeného světla Typ LINE	492244 LINE
Příslušenství pro LED zdroje studeného světla Typ SWITCH	492244 SWITCH