

HOLEX**Sonda endoskopu, pružná, Ø 5,5 mm, Délka sondy: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	492938 2000
GTIN	4045197523129
Třída artiklu	42L

Popis**Provedení:**

Robustní, vodotěsná hlava sondy (IP67) z nerezové oceli se stmívatelnými, bílými LED. Směr pohledu 0°.

Úhel otevření obrazu 56°.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Ideální pro provádění inspekce obtížně přístupných prostor, např. **Automotive:** motor, převodovka, nádrž, karoserie, palubní deska, znalec. **Letectví:** hnací agregáty, turbíny, systémy vedení. **Stavebnictví:** posuzování substance staveb, poškození, způsobená vodou, napadení škůdci. **Stavby potrubí:** svary, zjišťování přítomnosti cizích těles, úniky. **Hydraulické systémy:** válce, úniky. **Topení, sanita, klimatizace:** kotle, komíny, boilers, klimatizace, systémy odpadních vod. **Likvidace škůdců:** včelí roje, vosí hnízda, ptačí hnízda, chodbičky hmyzu. **Policie, celnice:** kontrola vozidel, kontrola zboží.

Vhodné pro:

Všechna provedení endoskopů č. 492923; 492924; 492925; 492928.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér č. 492896 pro použití sond s foto- / videoendoskopem č. 492890 vel. 2000.

Zrcátko sondy č. 492950, kulička sondy č. 492952.

Upozornění:

Další typy sond (do 30 m) s jinými Ø hlavy sondy a směry pohledu na poptávku.

Sonda pro inspekci potrubí:

- Ø hlavy: 28 mm
- Délka sondy: 22 m
- Úhel otevření obrazu: 150°
- 8 silných LED.

Technický popis

Délka sondy	2000 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Rozlišení kamery	640×480 px
Ø sond	5,5 mm
Atribut názvu produktu	Ø 5,5 mm
Druh produktu	Sonda

Příslušenství

Zrcátko sondy pro Ø 5,5 mm Zorný úhel 110 stupeň	492950 110
Zrcátko sondy pro Ø 5,5 mm Zorný úhel 90 stupeň	492950 90
Zrcátko sondy pro Ø 5,5 mm Zorný úhel 70 stupeň	492950 70