

HOLEX**Video endoskop se sondou pružný, Ø 5,5 mm, Zvláštní délka: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	492925 2000
GTIN	4045197511812
Třída artiklu	42L

Popis**Provedení:**

Základní přístroj s 3,5palcovým LCD monitorem. Režim transfokace (1,5x), obrazové záznamy a videozáznamy lze ukládat na SD paměťovou kartu. USB a AV výstup pro přenos dat. Integrovaný, dobíjecí li-Ion akumulátor (3,7 V).

Rozsah dodávky:

Robustní vodotěsný a prachotěsný kufřík. SD paměťová karta, síťový napáječ (AC 100–240 V / 50–60 Hz) č. 492958, USB datový kabel, AV kabel, čisticí sada, Li-Ion akumulátor č. 492926.

Včetně 1 sondy č. 492938 vel. 2000 (IP67), našroubovatelného zrcátka sondy č. 492950 (70°, 90°, 110°) a magnetu.

Technický popis

Délka	207 mm
Délka sondy	2000 mm
Hmotnost	0,558 kg
Šířka	118 mm
Zaostřená hloubková ostrost	16 – 60 mm

Rozlišení displeje	320×240 px
Výška	38 mm
Rozlišení kamery	640×480 px
Formát záznamu	JPEG / AVI (30 fps)
Provozní teplota	0 - 50 °C
Zdroj energie	Síťový provoz
Ø sond	5,5 mm
Druh produktu	Endoskop

Příslušenství

Síťový adaptér pro endoskop	492958
Sonda endoskopu, pružná Délka sondy 2000 mm	492940 2000
Sonda endoskopu, pružná Délka sondy 2000 mm	492938 2000
Sonda endoskopu, polotuhá Délka sondy 1000 mm	492936 1000
Sonda endoskopu, s nastavitelným úhlem, pružná Délka sondy 1000 mm	492942 1000
Li-Ion akumulátor	492926
Sonda endoskopu, polotuhá Délka sondy 1000 mm	492934 1000