

**Brusný pás zirkonový korund (ZA) ZK713X, 100×1000 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558317 80
GTIN	4018875129234
Třída artiklu	56V

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonný brusný pás se zirkonovým korundem (ZA) pro vysoký úběr. Průběžné samoostření zajišťuje ve srovnání s normálním korundem **delší životnost** při **vyšším rezném výkonu** a konstantní kvalitě povrchu.

Tkanina X (robustní) pro velký úběr na stacionárních strojích.

Použití:

Pro obrábění všech **ocelí a slitin oceli, litiny** i NŽ kovů.

Upozornění:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526 a další.

Technický popis

Zrnitost	80
Řada	Ozubení ZK713X
Zkratka brusiva	ZA

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka brusného pásu	100 mm
Délka brusného pásu	1000 mm
Atribut názvu produktu	100×1000 mm
Druh produktu	Brusný pás

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití	35-40 m/s	
Ocel < 900 N/mm	vhodný	32-38 m/s	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	20-25 m/s	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	32-38 m/s	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	25-30 m/s	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	20-25 m/s	H
INOX	vhodný	18-30 m/s	
Ti	vhodný	10-20 m/s	
GG(G)	vhodný	30-45 m/s	K
Dřevo	vhodný	23-26 m/s	
suché	vhodný		