

HOLEX

Video endoskop se zobrazením měřicího rastru a sondou, pružnou, Ø 5,5 mm, Délka sondy: 2000mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	492928 2000
GTIN	4045197565419
Třída artiklu	42L

Popis

Provedení:

Základní přístroj s LCD displejem 3,5 palce a 2 m dlouhou, pružnou sondou (Ø 5,5 mm, směr pohledu 0°). Robustní, vodotěsná hlava sondy (IP67) z nerezové oceli. Režim zoomu (2×), zrcadlový režim (Mirror). Úhel otevření obrazu 60°, regulace kontrastu a jasu, černobílý režim pro kontrastnější snímky, snímky a videozáznamy lze ukládat na paměťovou SD kartu, USB a AV výstup pro přenos dat a obrázků. Sonda s jasnými LED ve směru pohledu 0° dopředu a bočními LED ve směru pohledu 90°.

Režim bočních LED: Při použití našroubovatelného zrcadla sondy (110°) budou díky aktivaci bočních LED vyloučeny rušivé odrazy na snímku.

Režim měřicího rastru: Zaměřování objektu na povrchu obrazovky ve spojení s měřicím čidlem. Velikost měřicího pole 20×15 mm.

Režim osvětlení: Tlačítko obsluhy pro zapínání a vypínání vyjasňování obrazu. Pro použití ve velkých dutinách a/nebo ve velmi tmavém prostředí.

Otáčení obrazu: Otáčení obrazu o 90° ve směru hodinových ručiček pomocí tlačítka obsluhy.

Použití:

Např. pro rychlou kontrolu svarů. Chyby lze zaměřit přímo při inspekci.

Rozsah dodávky:

Včetně 1× sondy č. 492940 vel. 2000 (IP67), přepravního kufru, našroubovatelného zrcátka sondy (110°), SD paměťové karty, dotykového měřidla, USB datového kabelu, čisticí sady a 4 baterií č. 081551, vel. LR6.

Technický popis

Výška	55 mm
Šířka	123 mm
Délka sondy	2000 mm
Zaostřená hloubková ostrost	16 – 60 mm
Délka	275 mm
Rozlišení displeje	320×240 px
Hmotnost	0,37 kg
Rozlišení kamery	640×480 px
Formát záznamu	JPEG / AVI (30 fps)
Provozní teplota	0 - 60 °C
Počet obsažených baterií	4
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081551 LR6
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Ø sond	5,5 mm
Druh produktu	Endoskop

Příslušenství

Sonda endoskopu, polotuhá Délka sondy 1000 mm	492936 1000
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
Sonda endoskopu, pružná Délka sondy 2000 mm	492940 2000
Sonda endoskopu, s nastavitelným úhlem, pružná Délka sondy 1000 mm	492942 1000
Sonda endoskopu, polotuhá Délka sondy 1000 mm	492934 1000

