



Úhlová leštička WPO, Typ: 72214950



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077712 72214950
GTIN	4014586862743
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

- Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální využití nasazeného nástroje.
- S upínacím trnem lze použít jako plnohodnotný hladicí stroj pro podélné leštění.
- Nejvyšší stabilita otáček při každém zatížení v celém rozsahu nastavení.
- Blokování samovolného rozběhu proti nekontrolovanému opětovnému spuštění po přerušení přívodu proudu.

Rozsah dodávky:

Fein úhlová leštička WPO 14-25E, přídatná rukojeť. 1 transportní kufřík, 1 držák (otočný), ochranný třmen, upínací trn pro válce a role s vícenásobnou klínovou drážkou (100 mm), elastický brusný válec, (100×100 mm, zrno 60), lamelový válec s rounem (100×100 mm, zrno 180), opěrný talíř se suchým zipem (Ø 115 mm, M14), 1 brusné rouno s vlnitým skladem 30×150 mm, upínací trn 15–50 mm, 10 brusných roun se suchým zipem (Ø 115 mm jemná).

Zvláštní příslušenství:

Standardní sada na plochy č. 077718 vel. F, satinovací sada na profily, č. 077718 vel. S, lešticí sada, č. 077718 vel. P, sada na trubky, č. 077718 vel. R.

Technický popis

Příkon	1200 W
Označení výrobce	Základní sada WPO z ušlechtilé oceli

Hmotnost	2,4 kg
Upínač nástroje	M14
Maximální Ø leštícího nástroje	250 mm
Maximální vibrace dle EN	3,5 m/s ²
Rozsah otáček	900 - 2500 min ⁻¹
Obal	Přepravní kufřík
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Lesticka

Příslušenství

Nerezová sada pro úhlovou leštičku WPO Typ S	077718 S
Nerezová sada pro úhlovou leštičku WPO Typ F	077718 F
Nerezová sada pro úhlovou leštičku WPO Typ R	077718 R