


**Garant****Vějířovité brusné kotouče (CER), zrna 80, Ø hlavy×šířka hlavy: 40X15mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	554160 40X15
GTIN	4045197882806
Třída artiklu	51E

## Popis

### Provedení:

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje.

Brusné lamely posypány **keramickým zrnem (CER)**.

### Použití:

Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.

## Technický popis

Zrnitost	80
Ø hlavy	40 mm
Šířka hlavy	15 mm
Ø stopky	6 mm
Doporučené otáčky	12000 min <sup>-1</sup>
Maximální počet otáček	19100 min <sup>-1</sup>
Brusivo	Keramické zrna (CER)
Zkratka brusiva	Keramické

Atribut názvu produktu	zrno 80
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		