

Garant**Plstěný lešticí kartáč Ø stopky 6 mm, Typ: ZY8050****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	552215 ZY8050
GTIN	4045197882936
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Vějířovitě okolo stopky umístěná plst', několikanásobně proříznutá.

Použití:

Lešticí práce s nejvyšší flexibilitou a přizpůsobení konturám.

Upozornění:

Plstěné lešticí vějíře / kartáče se musí používat společně s **brusnými a lešticími pastami** jako č. 552250 / 555740. Doporučená obvodová rychlost 5 – 10 m/s.

Stupeň tvrdosti: měkký

Ø hlavy: 80 mm

Délka hlavy: 50 mm

Stopka Ø: 6 mm

Technický popis

Ø hlavy	80 mm
Stopka Ø	6 mm
Délka hlavy	50 mm

Stupeň tvrdosti	měkký
Druh produktu	Lešticí tělísko

Příslušenství

Blok lešticí pasty Unipol® Barva WHITE	555740 WHITE
Brusná pasta SiC Zrnitost brusné pasty SiC 280	552250 280
Blok lešticí pasty Unipol® Barva BLUE	555740 BLUE
Blok lešticí pasty Unipol® Barva DARKPINK	555740 DARKPINK
Brusná pasta SiC Zrnitost brusné pasty SiC 150	552250 150