

**Přesný pilník normální, Délka bez stopky v mm / švýcarský sek: 150/3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	521100 150/3
GTIN	613548064450
Třída artiklu	53B

Popis**Provedení:**

Přesné švýcarské pilníky odpovídají nejvyšším nárokům na přesnost tvaru, přesnost seku, výkon při broušení a životnost. Speciální ocel s tvrdostí **65–66 HRC**. Na rozdíl od dílenských pilníků odpovídá jejich **lehce vypouklý tvar** přesně účelu použití, vyznačují se speciálními úhly seku a rozšířeným výběrem různých seků. Díky tomu i při neekonomičtějším výkonu při pilování dosáhnete hladkých ploch.

3 strany se seky.

Technický popis

Délka bez stopky	150 mm
Průřez	12×4 mm
Odpovídá německému seku	4
Druh produktu	Přesný pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		

Ocel < 60 HRC	vhodný
Ocel < 67 HRC	omezené použití
INOX	vhodný
Ti	omezené použití
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	vhodný
Uni	omezené použití

Příslušenství

2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm	519600 110
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 110 mm	519550 110
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 120 mm	519400 120
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 90 mm	519510 90
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 100 mm	519510 100
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25