

**Pilník na dřevo, půlkulatý, speciální sek, Délka bez stopky: 250 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	519350 250
GTIN	2050001696427
Třída artiklu	56B

Popis**Provedení:**

Polotovary jsou kované, broušené, opatřené přesným sekem o stejnoměrné hustotě a hloubce až do okrajové části. Po pečlivém tepelném zpracování při kalení dosahuje tato kvalitní rašple **nejlepších výsledků v řezném výkonu a životnosti.**

Půlkulatá

Norma: DIN 7263
Průřez: 25×7 mm

Technický popis

Průřez	25×7 mm
Délka bez stopky	250 mm
Sek	speciální sek
Tvar	C
Norma	DIN 7263
Druh produktu	Pilník na dřevo

Příslušenství

2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm	519600 110
	519600 120

2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm

Násada na pilníky z plastu Celková délka 110 mm	519510 110
Násada na pilníky z plastu Celková délka 125 mm	519510 125
Násada na pilníky z plastu Celková délka 110 mm	519550 110
Násada na pilníky z plastu Celková délka 120 mm	519550 120
Rukojeť na pilník z tvrdého dřeva Celková délka 140 mm	519400 140
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40