

RENISHAW**Rubínový kuličkový dotyk délka 10/11 mm, Kulička Ø D: 1,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	494220 1,5
GTIN	2050000956744
Třída artiklu	49F

Popis**Provedení:**

Rubínový kuličkový dotyk s připojovacím závitem M2

Upozornění:

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.

Technický popis

Ø kuličky D	1,5 mm
Užitná pracovní délka	4,5 mm
Materiál stopky	ocel
Hmotnost	0,3 g
Ø stopky S	0,7 mm
Délka L	10 mm
Připojovací závit	M2
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Dotyk

Příslušenství

Prodloužení měřicích čidel Délka 20 mm	494214 20
--	-----------

Prodloužení měřicích čidel Délka 30 mm	494214 30
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2
Prodloužení měřicích čidel Délka 10 mm	494214 10
Sada k čištění dotyků	494240
5cestný držák měřicích dotyků M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Prodloužení měřicích čidel Délka 40 mm	494214 40