

**Brusný pás Cubitron™II 994F, 75×2000 mm, Zrnitost: 36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558445 36
GTIN	4046719801565
Třída artiklu	53S

Popis**Provedení:**

Brusný pás Cubitron™ II 994F s čistým, přesně tvarovaným keramickým zrnem na extrémně stabilním polyesterovém tkaninovém podkladu ZF. Výkonný brusný pás s vysokou stabilitou hran pro **srážení hran a úběrové broušení** na **hliníku** (s brusným mazacím tukem č. 558190 ALU) a **oceli**. Chladný brus díky pomocnému brusnému prostředku.

Polyesterová tkanina ZF (velmi robustní) s vysokou stabilitou hran, nedochází k probroušení pásu. **Speciálně pro obrábění hliníku.**

Upozornění:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526 a násl.

Technický popis

Zrnitost	36
Řada	Cubitron™II 994F
Brusivo	Keramické zrna

Zkratka brusiva	Keramika
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka brusného pásu	75 mm
Délka brusného pásu	2000 mm
Atribut názvu produktu	75×2000 mm
Druh produktu	Brusný pás

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný	35-40 m/s	
Ocel < 900 N/mm	vhodný	32-38 m/s	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	20-25 m/s	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	32-38 m/s	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	25-30 m/s	H
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		