

RENISHAW

Prodloužení testovací hlavy, Délka: 100mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	494202 100
GTIN	2050000965579
Třída artiklu	49D

Popis**Provedení:**

Prodloužení M8 na M8.

Vhodné pro:

Upínač dotyků č. 494210 TP20 a č. 499205 TP200.

Upozornění:

Prodloužení hlavy tlačítka, další rozměry a provedení hřídele na poptávku.

Technický popis

Délka	100 mm
Hmotnost	53 g
Ø stopky D ₁	18 mm
Ø stopky D ₂	13 mm
Materiál	Hliník
Druh produktu	Prodloužení

Příslušenství

Modul čidla TP20 Typ SF	494212 SF
Modul čidla TP20 Typ EM2STD	494212 EM2STD
	494220 1

Rubínový kuličkový dotykdélka 10/11 mm Kulička Ø D 1 mm

Rubínový kuličkový dotykdélka 40 mm Kulička Ø D 4 mm	494224 4
Modul čidla TP20 Typ EF	494212 EF
Měřicí dotyk válcového tvaru Válec Ø D 2R mm	494230 2R
Modul čidla TP20 Typ LF	494212 LF
Modul čidla TP20 Typ EM1SF	494212 EM1SF
Rubínový kuličkový dotykdélka 20 mm Kulička Ø D 1,5 mm	494222 1,5
Modul čidla TP20 Typ MF	494212 MF
Modul čidla TP20 Typ 6W	494212 6W