

**RENISHAW****Rubínový kuličkový dotyk délka 10/11 mm, Kulička Ø D: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	494220 3
GTIN	2050000973406
Třída artiklu	49F

**Popis****Provedení:**

Rubínový kuličkový dotyk s připojovacím závitem M2

**Upozornění:**

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.

**Technický popis**

Ø stopky S	1,5 mm
Užitná pracovní délka	7 mm
Materiál stopky	ocel
Hmotnost	0,4 g
Ø kuličky D	3 mm
Délka L	10 mm
Připojovací závit	M2
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Dotyk

**Příslušenství**

Prodloužení měřicích čidel Délka 20 mm	494214 20
--	-----------

Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2
Prodloužení měřících čidel Délka 10 mm	494214 10
Prodloužení měřících čidel Délka 40 mm	494214 40
Prodloužení měřících čidel Délka 30 mm	494214 30
5cestný držák měřících dotyků M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Sada k čištění dotyků	494240