

Garant**TK spirálový vrták extra krátký, bez povlaku, Ø DC h7: 8,2mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 122100 8,2 |
| GTIN | 4045197039835 |
| Třída artiklu | 11E |

Popis**Provedení:****Podobný DIN 6539** (extra krátký).

Shodný jmenovitý průměr a Ø stopky.

Upozornění:Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Protiskluzové upnutí ve sklíčidle č. 341050 s upínacími čelistmi s diamantovým povlakem.

Technický popis

| | |
|---|-------------|
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm ² | 0,11 mm/ot, |
| Délka drážky pro třísky L_c | 37 mm |
| Jmenovitý Ø D_c | 8,2 mm |
| Tolerance stopky | h7 |
| Počet břitů Z | 2 |
| Tolerance jmenovitý Ø | h7 |
| Ø stopky D_s | 8,2 mm |
| Celková délka L | 79 mm |
| Norma | DIN 6539 |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 | 24,7 mm |
| Povlak | bez povlaku |
| Řezný materiál | TK |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Typ | N |
| Vrcholový úhel | 118 stupeň |
| Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň |
| Stopka | válcová stopka s h7 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Spirálový vrták |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník, plasty | omezené použití | 200 m/min | N |
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | 140 m/min | N |
| Al > 10% Si | omezené použití | 140 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 70 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 70 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 60 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 40 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 25 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | omezené použití | 20 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | omezené použití | 20 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 15 m/min | S |
| CuZn | vhodný | 140 m/min | N |
| Uni | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |