

RENISHAW**Rubínový kuličkový dotyk délka 10/11 mm, Kulička Ø D: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	494220 4
GTIN	2050000973413
Třída artiklu	49F

Popis**Provedení:**

Rubínový kuličkový dotyk s připojovacím závitem M2

Upozornění:

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.

Technický popis

Hmotnost	0,4 g
Ø kuličky D	4 mm
Ø stopky S	1,5 mm
Užitná pracovní délka	10 mm
Materiál stopky	ocel
Délka L	10 mm
Připojovací závit	M2
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Dotyk

Příslušenství

Prodloužení měřicích čidel Délka 40 mm	494214 40
--	-----------

Sada k čištění dotyků	494240
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2
5cestný držák měřicích dotyků M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Prodloužení měřicích čidel Délka 30 mm	494214 30
Prodloužení měřicích čidel Délka 10 mm	494214 10
Prodloužení měřicích čidel Délka 20 mm	494214 20