

3M**Brusný pás Cubitron™II 984F, 75×2000 mm, Zrnitost: 60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558457 60
GTIN	4046719538492
Třída artiklu	53S

Popis**Provedení:**

Brusný pás Cubitron™ II 984F s čistým, přesně tvarovaným keramickým zrnem na stabilním podkladu YF. **Vysoce výkonný brusný pás pro hrubé broušení** na stacionárních bruskách. Chladný brus díky pomocnému brusnému prostředku.

Tkanina YF (robustní) pro **stacionární brusky s vysokým pracovním tlakem.**

Použití:

Pro obrábění všech ocelí, velmi vhodné pro nesnadno obrobitelné materiály, jako jsou **ušlechtilá ocel, slitiny niklu, chrom, titan, hliník.**

Upozornění:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526 a násl.

Technický popis

Zrnitost	60
Řada	Cubitron™II 984F

Zkratka brusiva	Keramika
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka brusného pásu	75 mm
Délka brusného pásu	2000 mm
Atribut názvu produktu	75×2000 mm
Druh produktu	Brusný pás

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití	35-40 m/s	
Ocel < 900 N/mm	vhodný	32-38 m/s	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	20-25 m/s	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	32-38 m/s	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	25-30 m/s	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	20-25 m/s	H
INOX	vhodný	18-30 m/s	
GG(G)	vhodný	30-45 m/s	K
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		