

Mitutoyo

Měřicí projektor s obrazovky Ø 315 mm a 10-násobným objektivem, Typ: A3005



Údaje o objednávce

Artikové číslo

493510 A3005

GTIN

Třída artiklu

44C

Popis

Provedení:

Profilový projektor pro přesné prohlížení malých až středně velkých obrobků. Univerzální přístroj pro použití ve výrobě, v laboratoři, při kontrole a v brusárně.

- **Standardní objektiv 10x. 20- a 50-násobný objektiv viz zvláštní příslušenství. Maximální zkreslení objektivů 0,2 %.**
- **Vertikální otočná obrazovka 315 mm s nitkovým křížem se zabudovaným digitálním úhloměrem, lze přepínat pro odečítání mezi stupni a desítkovou soustavou.**
- **Telecentrický systém osvětlení zajišťuje svislé a rovnoměrné osvětlení zorného pole.**
- **Halogenové prosvětlení a osvětlení jsou zabudována do pouzdra.**
- **Masivní souřadnicový měřicí stůl, s rychlonastavením obou os.**
- **Zabudovaný digitální displej (s datovým výstupem) zajišťuje bezpečné a bezchybné měření.**
- **Pro měření délek, úhlů, oblouků, poloměrů.**

Rozsah dodávky:

Včetně 10-násobného objektivu, ochrany proti oslnění, krytu, síťového kabelu.

Zvláštní příslušenství:

Objektivy č. 494010, sklopný středící suport č. 494040, horizontální prizma č. 494050, svěrný držák č. 493040, čistič řezných hran č. 354788.

Upozornění:

Další příslušenství sondy jako normované měřicí desky nebo hranové čidlo s vyhodnocovací jednotkou QM-Data 200 na poptávku.

Rozsah měření osy x: 150 mm

Rozsah měření osy y: 50 mm

Odečet: 0,001 mm

Obrazovka Ø: 315 mm

Délka: 760 mm

Šířka: 550 mm

Technický popis

Šířka	550 mm
Odečet	0,001 mm
Výška	1080 mm
Hmotnost	116 kg
Rozsah měření osy y	50 mm
Obrazovka Ø	315 mm
Maximální hmotnost obrobku	8 kg
Délka	760 mm
Rozsah měření osy x	150 mm
Označení výrobce	PJ-A3005F-150
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Profilprojektor

Příslušenství

Objektiv pro profilový projektor Zvětšení (x-násobně) 50	494010 50
--	-----------