



## Přesný půlkulatý pilník VALTITAN, Délka bez stopky v mm / švýcarský sek: 150/0



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	525050 150/0
GTIN	613548062531
Třída artiklu	53B

### Popis

#### Provedení:

**Vysoce výkonné přesné pilníky VALTITAN** s extrémně vysokou odolností proti opotřebení díky tvrdosti povrchu **1200 HV**. Zvláštní tvar zubů zabraňuje zanášení pilníku třískami. Nejvyšší řezný výkon a životnost. Téměř nerezový, tedy použitelný v silně korozivním prostředí. Nezanedává žádné korodující zbytky.

**Seky na všech stranách; ostrý výběh.**

### Technický popis

Průřez	15,1×5,8 mm
Délka bez stopky	150 mm
Odpovídá německému seku	1 – 2
Druh produktu	Přesný pilník

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		

Ocel < 60 HRC	vhodný
Ocel < 67 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	vhodný
Uni	vhodný

## Příslušenství

Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40