



## Sinusové pravítko, Rozteč válečků: 100 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	483000 100
GTIN	4045197210654
Třída artiklu	42K

### Popis

#### Provedení:

Kompletně kalené a přesně broušené, s čelním dorazem pro zajištění obrobku proti prokluzu.

#### Použití:

Pro přesnou kontrolu a nastavování úhlu paralelními základními měrkami sinusovou metodou (základní měrky viz č. 480200 – 481310).

Součástí dodávky je převodní tabulka stupně/minuty na mm (např. musí být pro zachování úhlu 10° pod jeden váleček pravítka vložena základní měrka o výšce 17,365 mm).

Všechny díly: Kalené

Šířka bez koleček: 15 mm

Výška bez koleček: 29,5 mm

Přesnost odstupů koleček:  $\pm 0,002$  mm

Paralelnost dosedací plochy k podložce koleček:  $\pm 0,0025$  mm

### Technický popis

Šířka bez koleček	15 mm
Výška bez koleček	29,5 mm
Rozteč válečků	100 mm
Paralelnost dosedací plochy k podložce koleček	$\pm 0,0025$ mm
Přesnost odstupů koleček	$\pm 0,002$ mm
Norma	DIN 2273
Všechny díly	Kalené

Druh produktu

Sinusové pravítko

---

**Služby**

Popisování laserem Typ

018940