



Přesný pilník Habilis Celková délka 215 mm, SH 00/ DH 1, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	527060 1
GTIN	613548056202
Třída artiklu	53B

Popis

Provedení:

Přesné švýcarské pilníky s nejvyšší přesností tvaru a seku, s vynikajícím výkonem i životností. Tvary podobné jehlovým pilníkům, avšak se **silnou kovanou** 4-hrannou, popř. 6-hrannou **stopkou** a **zesíleným průřezem**. **Není nutná rukojeť**.

Použití:

Díky štíhlým tvarům do špičky vhodné zejména pro nástrojárny a výrobce forem. **Přesné pilníky Habilis** umožňují **vyšší pracovní tlak** než jehlové pilníky.

Technický popis

Celková délka	215 mm
Průřez	10,0×2,6 mm
Popis tvaru	plochý
Pilované plochy	4
Švýcarský sek	00
Odpovídá německému seku	1
Atribut názvu produktu	SH 00/ DH 1
Včetně rukojeti pilníku	ne
Rukojeť pilníku je nutná	ne
Druh produktu	Přesný pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Uni	omezené použití		