

**Brusný pás (A) 237AA Trizact™, 40×760 mm, Zrnitost: 400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558466 400
GTIN	2050001743879
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Pyramidové brusné částice (A) na bázi přesného uspořádání trojrozměrných struktur nejmenších minerálních částic oxidu hlinitého. Při obroušování dochází k průběžnému odkrývání navrstvených nových brusných částic až na tkaninový podklad (tkanina X).

Použití:

K zušlechťování a dokončování. Pro **naprosto stejné výsledky jemného broušení** u všech ocelí, chromniklových ocelí, slitin kobaltu, niklu a titanu.

Upozornění:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526a další.

Technický popis

Zrnitost	400
Označení zrn 3M	A45
Řada	237AA

Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka brusného pásu	40 mm
Délka brusného pásu	760 mm
Atribut názvu produktu	40×760 mm
Označení výrobce	237AA Trizact™
Druh produktu	Brusný pás

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný	32-38 m/s	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	20-25 m/s	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	32-38 m/s	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	25-30 m/s	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	20-25 m/s	H
INOX	vhodný	18-30 m/s	
Ti	vhodný	10-20 m/s	
GG(G)	vhodný	30-45 m/s	K
suché	vhodný		