

**Přesný jazýčkový pilník, Délka bez stopky v mm / švýcarský sek: 150/1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	526500 150/1
GTIN	613548071939
Třída artiklu	53B

Popis**Provedení:**

Přesné švýcarské pilníky odpovídají nejvyšším nárokům na přesnost tvaru, přesnost seku, výkon při broušení a životnost. Speciální ocel s tvrdostí **65–66 HRC**. Na rozdíl od dílenských pilníků odpovídá jejich **lehce vypouklý tvar** přesně účelu použití, vyznačují se speciálními úhly seku a rozšířeným výběrem různých seků. Díky tomu i při neekonomičtějším výkonu při pilování dosáhnete hladkých ploch.

Ostrý výběh.**Technický popis**

Délka bez stopky	150 mm
Průřez	14,8×5 mm
Odpovídá německému seku	3
Druh produktu	Přesný pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		

Ocel < 60 HRC	vhodný
Ocel < 67 HRC	omezené použití
INOX	vhodný
Ti	omezené použití
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	vhodný
Uni	omezené použití

Příslušenství

Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 120 mm	519400 120
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 110 mm	519550 110
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm	519600 110
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 100 mm	519510 100
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 90 mm	519510 90