



## Přesný 3hranný pilník, Délka bez stopky v mm / švýcarský sek: 200/0



### Údaje o objednávce

|                |              |
|----------------|--------------|
| Artikové číslo | 524000 200/0 |
| GTIN           | 613548068120 |
| Třída artiklu  | 53B          |

### Popis

#### Provedení:

**Přesné švýcarské pilníky** odpovídají nejvyšším nárokům na přesnost tvaru, přesnost seku, výkon při broušení a životnost. Speciální ocel s tvrdostí **65–66 HRC**. Na rozdíl od dílenských pilníků odpovídá jejich **lehce vypouklý tvar** přesně účelu použití, vyznačují se speciálními úhly seku a rozšířeným výběrem různých seků. Díky tomu i při neekonomičtějším výkonu při pilování dosáhnete hladkých ploch.

**Seky na všech stranách; ostrý výběh.**

### Technický popis

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Šířka                   | 14,2 mm       |
| Délka bez stopky        | 200 mm        |
| Odpovídá německému seku | 2             |
| Druh produktu           | Přesný pilník |

### Údaje o uživateli

|                  | Použití | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|---------|----------------|---------|
| Al Mg            | vhodný  |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný  |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný  |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný  |                |         |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Ocel < 60 HRC | vhodný          |
| Ocel < 67 HRC | omezené použití |
| INOX          | vhodný          |
| Ti            | omezené použití |
| GG(G)         | vhodný          |
| CuZn          | vhodný          |
| Plasty, GFK   | vhodný          |
| Dřevo         | vhodný          |
| Uni           | omezené použití |

## Příslušenství

|   |               |
|---|---------------|
| Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 120 mm          | 519400 120    |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm        | 576000 115X40 |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm         | 576000 80X20  |
| 2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm | 519600 110    |
| 2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm | 519600 120    |
| Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm                 | 519550 110    |
| Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm                 | 519510 110    |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm        | 576000 100X25 |
| Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 100 mm                 | 519510 100    |