

Sada kontrolních kolíků v dřevěné kazetě třída tolerance 1, Typ: 2-3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	483820 2-3
GTIN	2050001048578
Třída artiklu	48A

Popis

Provedení:

Z prvotřídní kalibrační oceli, kalené (60 ± 2 HRC) a popouštěné. Sady zkušebních kolíků jsou přehledně uloženy v dřevěném pouzdře s popsánymi otvory (od $\varnothing 1,5$ mm jsou zkušební kolíky popsány též přímo na povrchu). Délka zkušebních kolíků 40 mm až $\varnothing 0,99$ mm a dále 70 mm.

Třída tolerance 1: \varnothing kolíku $\pm 0,001$ mm. 1 dřevěný box.

Použití:

Pro práce na souřadnicové vyvrtávačce nebo při konstrukci nástrojů a zařízení. Např. pro měření tolerancí otvorů, pro kontrolu otvorů ložisek, tolerancí rozteče dvou otvorů, pro měření ozubených kol či závitů a pro kontroly úhlů a profilů atd.

Technický popis

Stoupání	0,01 mm
Rozsah jmenovitých rozměrů	2,01 - 3 mm
Počet měřicích kolíků	100
Norma	DIN 2269
Toleranční třída	1
Tvrдость	60 ± 2 HRC

Materiál	kalibrační ocel
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S18
Druh produktu	Kontrolní kolík

Služby

Kalibrování Zkušební kolík Obsah sady 100	020880 100
Kalibrace DAkkSZkušební kolík Obsah sady 100	020890 100