

**Přesný kulatý pilník, Délka bez stopky v mm / švýcarský sek: 150/00****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 525500 150/00 |
| GTIN | 613548070680 |
| Třída artiklu | 53B |

Popis**Provedení:**

Přesné švýcarské pilníky odpovídají nejvyšším nárokům na přesnost tvaru, přesnost seku, výkon při broušení a životnost. Speciální ocel s tvrdostí **65–66 HRC**. Na rozdíl od dílenských pilníků odpovídá jejich **lehce vypouklý tvar** přesně účelu použití, vyznačují se speciálními úhly seku a rozšířeným výběrem různých seků. Díky tomu i při neekonomičtějším výkonu při pilování dosáhnete hladkých ploch.

Ostrý výběh. Tupý tvar.

Technický popis

| | |
|-------------------------|---------------|
| Délka bez stopky | 150 mm |
| Průměr | 5,75 mm |
| Odpovídá německému seku | 1 |
| Druh produktu | Přesný pilník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|---------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |

| | |
|---------------|-----------------|
| Ocel < 60 HRC | vhodný |
| Ocel < 67 HRC | omezené použití |
| INOX | vhodný |
| Ti | omezené použití |
| GG(G) | vhodný |
| CuZn | vhodný |
| Plasty, GFK | vhodný |
| Dřevo | vhodný |
| Uni | omezené použití |

Příslušenství

| | |
|---|---------------|
| Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 100 mm | 519400 100 |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 100 mm | 519510 100 |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm | 519550 110 |
| 2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm | 519600 110 |
| Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 90 mm | 519510 90 |