

**Přesný 3hranný pilník, Délka bez stopky v mm / švýcarský sek: 250/00****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	524000 250/00
GTIN	613548067772
Třída artiklu	53B

Popis**Provedení:**

Přesné švýcarské pilníky odpovídají nejvyšším nárokům na přesnost tvaru, přesnost seku, výkon při broušení a životnost. Speciální ocel s tvrdostí **65–66 HRC**. Na rozdíl od dílenských pilníků odpovídá jejich **lehce vypouklý tvar** přesně účelu použití, vyznačují se speciálními úhly seku a rozšířeným výběrem různých seků. Díky tomu i při neekonomičtějším výkonu při pilování dosáhnete hladkých ploch.

Seky na všech stranách; ostrý výběh.

Technický popis

Délka bez stopky	250 mm
Šířka	17,2 mm
Odpovídá německému seku	1
Druh produktu	Přesný pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		

Ocel < 60 HRC	vhodný
Ocel < 67 HRC	omezené použití
INOX	vhodný
Ti	omezené použití
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	vhodný
Uni	omezené použití

Příslušenství

2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm	519600 110
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 140 mm	519400 140
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 120 mm	519550 120
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm	519510 110
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 110 mm	519550 110
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 125 mm	519510 125
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm	519600 120