

**Přesný kulatý pilník VALTITAN, Délka bez stopky v mm / švýcarský sek: 200/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	525550 200/2
GTIN	613548062630
Třída artiklu	53B

**Popis****Provedení:**

**Vysoce výkonné přesné pilníky VALTITAN** s extrémně vysokou odolností proti opotřebení díky tvrdosti povrchu **1200 HV**. Zvláštní tvar zubů zabraňuje zanášení pilníku třískami. Nejvyšší rezný výkon a životnost. Téměř nerezový, tedy použitelný v silně korozivním prostředí. Nezanechává žádné korodující zbytky.

**Ostrý výběh.****Technický popis**

Průměr	7,8 mm
Délka bez stopky	200 mm
Odpovídá německému seku	4
Druh produktu	Přesný pilník

**Údaje o uživateli**

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		

Ocel < 67 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	vhodný
Uni	vhodný

## Příslušenství

Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 100 mm	519510 100
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm	519510 110
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm	519550 110
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 100 mm	519400 100
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm	519600 110
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm	519600 120