

**3M****Brusný pás (A) 237AA Trizact™, 75×2000 mm, Zrnitost: 600**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	558471 600
GTIN	4001895856402
Třída artiklu	53M

## Popis

### Provedení:

**Pyramidové brusné částice (A)** na bázi přesného uspořádání trojrozměrných struktur nejmenších minerálních částic oxidu hlinitého. Při obroušování dochází k průběžnému odkrývání navrstvených nových brusných částic až na tkaninový podklad (tkanina X).

### Použití:

K zušlechťování a dokončování. Pro **naprosto stejné výsledky jemného broušení** u všech ocelí, chromniklových ocelí, slitin kobaltu, niklu a titanu.

### Upozornění:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526a další.

## Technický popis

Zrnitost	600
Označení zrn 3M	A30
Řada	237AA

Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka brusného pásu	75 mm
Délka brusného pásu	2000 mm
Atribut názvu produktu	75×2000 mm
Označení výrobce	237AA Trizact™
Druh produktu	Brusný pás

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný	32-38 m/s	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	20-25 m/s	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	32-38 m/s	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	25-30 m/s	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	20-25 m/s	H
INOX	vhodný	18-30 m/s	
Ti	vhodný	10-20 m/s	
GG(G)	vhodný	30-45 m/s	K
suché	vhodný		