



Sada přesných pilníků Habilis 5-dílná, Celková délka mm / švýcarský sek: 215/00



Údaje o objednávce

Artikové číslo	527050 215/00
GTIN	613548056325
Třída artiklu	53B

Popis

Provedení:

Přesné švýcarské pilníky s nejvyšší přesností tvaru a seku, s vynikajícím výkonem i životností. Tvary podobné jehlovým pilníkům, avšak se **silnou kovanou** 4-hrannou, popř. 6-hrannou **stopkou** a **zesíleným průřezem**. **Není nutná rukojeť.**

Použití:

Díky štíhlým tvarům do špičky vhodné zejména pro nástrojárny a výrobce forem. **Přesné pilníky Habilis** umožňují **vyšší pracovní tlak** než jehlové pilníky.

Rozsah dodávky:

Po 1 pilníku č. 527060 / 7070 vel. 1, 3, 4, 5, 6 včetně pouzdra.

Technický popis

Celková délka	215 mm
Odpovídá německému seku	1
Druh produktu	Přesný pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		

Ocel < 900 N/mm	vhodný
Ocel < 1400 N/mm	vhodný
Ocel < 55 HRC	vhodný
Ocel < 60 HRC	vhodný
Ocel < 67 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	omezené použití
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	vhodný
Uni	omezené použití

Příslušenství

Přesný pilník HabilisCelková délka 215 mm Typ 6	527060 6
Přesný pilník HabilisCelková délka 215 mm Typ 3	527060 3
Přesný pilník HabilisCelková délka 215 mm Typ 5	527060 5
Přesný pilník HabilisCelková délka 215 mm Typ 1	527060 1
Přesný pilník HabilisCelková délka 215 mm Typ 4	527060 4