



Přesný 3hranný pilník VALTITAN, Délka bez stopky v mm / švýcarský sek: 200/2



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|--------------|
| Artikové číslo | 524050 200/2 |
| GTIN | 613548062340 |
| Třída artiklu | 53B |

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné přesné pilníky VALTITAN s extrémně vysokou odolností proti opotřebení díky tvrdosti povrchu **1200 HV**. Zvláštní tvar zubů zabraňuje zanášení pilníku třískami. Nejvyšší řezný výkon a životnost. Téměř nerezový, tedy použitelný v silně korozivním prostředí. Nezanedává žádné korodující zbytky.

Seky na všech stranách; ostrý výběh.

Technický popis

| | |
|-------------------------|---------------|
| Šířka | 14,2 mm |
| Délka bez stopky | 200 mm |
| Odpovídá německému seku | 4 |
| Druh produktu | Přesný pilník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|---------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |

| | |
|---------------|--------|
| Ocel < 60 HRC | vhodný |
| Ocel < 67 HRC | vhodný |
| INOX | vhodný |
| Ti | vhodný |
| GG(G) | vhodný |
| CuZn | vhodný |
| Plasty, GFK | vhodný |
| Dřevo | vhodný |
| Uni | vhodný |

Příslušenství

| | |
|---|--------------|
| 2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm | 519600 120 |
| Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm | 519510 110 |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 100 mm | 519510 100 |
| Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm | 519550 110 |
| Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 120 mm | 519400 120 |
| 2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm | 519600 110 |