

**Přesný pilník extra úzký, Délka bez stopky v mm / švýcarský sek: 250/0****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	523100 250/0
GTIN	613548065082
Třída artiklu	53B

Popis**Provedení:**

Přesné švýcarské pilníky odpovídají nejvyšším nárokům na přesnost tvaru, přesnost seku, výkon při broušení a životnost. Speciální ocel s tvrdostí **65–66 HRC**. Na rozdíl od dílenských pilníků odpovídá jejich **lehce vypouklý tvar** přesně účelu použití, vyznačují se speciálními úhly seku a rozšířeným výběrem různých seků. Díky tomu i při neekonomičtějším výkonu při pilování dosáhnete hladkých ploch.

Ploché strany se seky; tupý výběh.

Technický popis

Délka bez stopky	250 mm
Průřez	8,3×3,8 mm
Odpovídá německému seku	2
Druh produktu	Přesný pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		

Ocel < 60 HRC	vhodný
Ocel < 67 HRC	omezené použití
INOX	vhodný
Ti	omezené použití
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	vhodný
Uni	omezené použití

Příslušenství

Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 120 mm	519550 120
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 140 mm	519400 140
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 125 mm	519510 125
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm	519600 110
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm	519510 110
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 110 mm	519550 110
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm	519600 120