



Přesný půlkulatý pilník, Délka bez stopky v mm / švýcarský sek: 250/1



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|--------------|
| Artikové číslo | 525000 250/1 |
| GTIN | 613548069189 |
| Třída artiklu | 53B |

Popis

Provedení:

Přesné švýcarské pilníky odpovídají nejvyšším nárokům na přesnost tvaru, přesnost seku, výkon při broušení a životnost. Speciální ocel s tvrdostí **65–66 HRC**. Na rozdíl od dílenských pilníků odpovídá jejich **lehce vypouklý tvar** přesně účelu použití, vyznačují se speciálními úhly seku a rozšířeným výběrem různých seků. Díky tomu i při neekonomičtějším výkonu při pilování dosáhnete hladkých ploch.

Seky na všech stranách; ostrý výběh.

Technický popis

| | |
|-------------------------|---------------|
| Průřez | 25,5×7,5 mm |
| Délka bez stopky | 250 mm |
| Odpovídá německému seku | 3 |
| Druh produktu | Přesný pilník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|---------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |

| | |
|---------------|-----------------|
| Ocel < 60 HRC | vhodný |
| Ocel < 67 HRC | omezené použití |
| INOX | vhodný |
| Ti | omezené použití |
| GG(G) | vhodný |
| CuZn | vhodný |
| Plasty, GFK | vhodný |
| Dřevo | vhodný |
| Uni | omezené použití |

Příslušenství

| | |
|--|---------------|
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm | 576000 80X20 |