



Analogový přístroj pro měření tvrdosti Shore A, Typ: A



Údaje o objednávce

Artikové číslo	495003 A
GTIN	2050001659620
Třída artiklu	49G

Popis

Provedení:

Přístroj pro určování tvrdosti dle Shore A nebo D dle DIN ISO 7619-1 (nahrazuje DIN 53505) a ASTM D 2240. Robustní, ergonomický hliníkový plášť.

Použití:

Shore A: Měkká guma, elastoměr, výrobky z přírodního kaučuku, litá pryskyřice, kůže, neopren, polyester, měkké PVC.

Zvláštní příslušenství:

Zkušební stojan č. 495016. Testovací kontrolní bloky na poptávku.

Technický popis

Označení výrobce	30-100
Kontrolní postup	Shore A
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Kalibrování	P1

Druh produktu	Přístroj pro kontrolu tvrdosti
---------------	--------------------------------

Služby

Kalibrování Přístroj pro kontrolu tvrdosti Shore A+D Typ H	029000 H
--	----------

Kalibrace DAkkSPřístroj pro kontrolu tvrdosti Shore A+D Typ H	029010 H
---	----------

Příslušenství

Kontrolní stojan	495016
------------------	--------