

RENISHAW**Rubínový kuličkový dotyk délka 20 mm, Kulička Ø D: 2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	494222 2
GTIN	2050000956782
Třída artiklu	49F

Popis**Provedení:**

Rubínový kuličkový dotyk s přípojovacím závitem M2

Upozornění:

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.

Technický popis

Ø kuličky D	2 mm
Hmotnost	0,4 g
Užitná pracovní délka	14 mm
Ø stopky S	1,4 mm
Materiál stopky	ocel
Délka L	20 mm
Přípojovací závit	M2
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Dotyk

Příslušenství

Prodloužení měřicích čidel Délka 20 mm	494214 20
--	-----------

Prodloužení měřicích čidel Délka 10 mm	494214 10
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2
Prodloužení měřicích čidel Délka 40 mm	494214 40
5cestný držák měřicích dotyků M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Prodloužení měřicích čidel Délka 30 mm	494214 30
Sada k čištění dotyků	494240