

RENISHAW**Rubínový kuličkový dotyk keramika délka 100 mm, Kulička Ø D: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	494236 5
GTIN	2050001740595
Třída artiklu	49F

Popis**Provedení:**

Měřicí dotyky pro měřicí přístroje a obráběcí stroje z keramiky s přípojovacím závitem M4.

Upozornění:

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.

Technický popis

Ø stopky S	3,8 mm
Užitná pracovní délka	83,5 mm
Materiál stopky	keramika
Ø kuličky D	5 mm
Hmotnost	6,3 g
Délka L	100 mm
Přípojovací závit	M4
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Dotyk

Příslušenství

5cestný držák měřicích dotyků M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2

Sada k čištění dotyků	494240
Prodloužení měřicích čidel Délka 20 mm	494214 20
Prodloužení měřicích čidel Délka 10 mm	494214 10
Prodloužení měřicích čidel Délka 40 mm	494214 40
Prodloužení měřicích čidel Délka 30 mm	494214 30