

RENISHAW**Rubínový kuličkový dotyk keramika délka 100 mm, Kulička Ø D: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	494236 6
GTIN	2050001740601
Třída artiklu	49F

Popis**Provedení:**

Měřicí dotyky pro měřicí přístroje a obráběcí stroje z keramiky s přípojovacím závitem M4.

Upozornění:

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.

Technický popis

Materiál stopky	keramika
Ø stopky S	4,5 mm
Hmotnost	6,3 g
Užitná pracovní délka	88,5 mm
Ø kuličky D	6 mm
Délka L	100 mm
Přípojovací závit	M4
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Dotyk

Příslušenství

5cestný držák měřicích dotyků M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Prodloužení měřicích čidel Délka 40 mm	494214 40

Sada k čištění dotyků	494240
Prodloužení měřicích čidel Délka 10 mm	494214 10
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2
Prodloužení měřicích čidel Délka 20 mm	494214 20
Prodloužení měřicích čidel Délka 30 mm	494214 30