

**RENISHAW****Rubínový kuličkový dotyk délka 20 mm, Kulička Ø D: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	494222 3
GTIN	2050000956799
Třída artiklu	49F

**Popis****Provedení:**

Rubínový kuličkový dotyk s připojovacím závitem M2

**Upozornění:**

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.

**Technický popis**

Ø stopky S	1,5 mm
Materiál stopky	ocel
Užitná pracovní délka	17 mm
Hmotnost	0,5 g
Ø kuličky D	3 mm
Délka L	20 mm
Připojovací závit	M2
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Dotyk

**Příslušenství**

Prodloužení měřicích čidel Délka 20 mm	494214 20
--	-----------

Prodloužení měřicích čidel Délka 10 mm	494214 10
Prodloužení měřicích čidel Délka 40 mm	494214 40
Sada k čištění dotyků	494240
Prodloužení měřicích čidel Délka 30 mm	494214 30
5cestný držák měřicích dotyků M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2