



## Analogový přístroj pro měření tvrdosti Shore D, Typ: D



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	495005 D
GTIN	2050001659637
Třída artiklu	49G

### Popis

#### Provedení:

Přístroj pro určování tvrdosti dle Shore A nebo D dle DIN ISO 7619-1 (nahrazuje DIN 53505) a ASTM D 2240. Robustní, ergonomický hliníkový plášť.

#### Použití:

**Shore D:** Tvrdá guma, tvrdé umělohmotné materiály, akrylové sklo, Resopal, tuhé termoplasty, vinylové desky, polystyren, přítlačné válce.

#### Zvláštní příslušenství:

Zkušební stojan č. 495016. Testovací kontrolní bloky na poptávku.

Doplňkové závaží č. 495018.

### Technický popis

Označení výrobce	30-110
Kontrolní postup	Shore D
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Kalibrování	P1

Druh produktu

Přístroj pro kontrolu tvrdosti

**Služby**

KalibrováníPřístroj pro kontrolu tvrdosti Shore A+D Typ H

029000 H

Kalibrace DAkkSPřístroj pro kontrolu tvrdosti Shore A+D  
Typ H

029010 H

**Příslušenství**

Doplňkové závažípro Shore D

495018