

3M**Rounový brusný pás (A) SC-BS, 9×533 mm, Srovnání zrnitosti: 180****Údaje o objednávkce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 558497 180 |
| GTIN | 2050001752437 |
| Třída artiklu | 53M |

Popis**Provedení:**

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice, dlouhá životnost, **rovnoměrná konečná povrchová úprava, nízká tvorba tepla.**

Pružný rounový pás pro použití u ručně vedených strojů.

Použití:

K dobroušení předbroušených a okartáčovaných povrchů pro stejné a reprodukovatelné výsledky. Vhodné též pro odstranění vzdušné koroze, lehkých znečištění a zbarvení.

Technický popis

| | |
|--------------------|----------|
| Srovnání zrnitosti | 180 |
| Barva | červená |
| Stupeň jemnosti | střední |
| Provedení | A medium |
| Řada | SC-BS |
| Zkratka brusiva | A |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Šířka brusného pásu | 9 mm |
| Délka brusného pásu | 533 mm |
| Atribut názvu produktu | 9×533 mm |
| Označení výrobce | SC-BS |
| Druh produktu | Brusný pás s rounem |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | omezené použití | 15-20 m/s | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 10 m/s | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 10 m/s | P |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | 10 m/s | H |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | 10 m/s | H |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | 10 m/s | H |
| INOX | vhodný | 10 m/s | |
| Ti | vhodný | 10 m/s | |
| GG(G) | vhodný | 10 m/s | K |
| CuZn | vhodný | 10 m/s | N |
| Plasty, GFK | vhodný | 10 m/s | |
| Dřevo | vhodný | 10 m/s | |
| Laky | vhodný | 10 m/s | |
| Uni | vhodný | 10 m/s | |
| suché | vhodný | | |