

RENISHAW**Rubínový kuličkový dotyk délka 20 mm, Kulička Ø D: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	494222 4
GTIN	2050000956805
Třída artiklu	49F

Popis**Provedení:**

Rubínový kuličkový dotyk s přípojovacím závitem M2

Upozornění:

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.

Technický popis

Ø stopky S	1,5 mm
Ø kuličky D	4 mm
Hmotnost	0,6 g
Materiál stopky	ocel
Užitná pracovní délka	20 mm
Délka L	20 mm
Přípojovací závit	M2
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Dotyk

Příslušenství

Sada k čištění dotyků	494240
-----------------------	--------

Prodloužení měřicích čidel Délka 40 mm	494214 40
Prodloužení měřicích čidel Délka 10 mm	494214 10
Prodloužení měřicích čidel Délka 20 mm	494214 20
Prodloužení měřicích čidel Délka 30 mm	494214 30
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2
5cestný držák měřicích dotyků M2 Typ M2/5	494219 M2/5