

**3M****Rounový brusný pás (A) SC-BS, 40×815 mm, Srovnání zrnitosti: 280**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	558504 280
GTIN	4046719004829
Třída artiklu	53M

## Popis

### Provedení:

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem ve vazbě ze syntetické pryskyřice, dlouhá životnost, **rovnoměrná konečná povrchová úprava, nízká tvorba tepla.**

Pružný rounový pás pro použití u ručně vedených strojů.

### Použití:

K dobroušení předbroušených a okartáčovaných povrchů pro stejné a reprodukovatelné výsledky. Vhodné též pro odstranění vzdušné koroze, lehkých znečištění a zbarvení.

## Technický popis

Barva	modrá
Stupeň jemnosti	velmi jemné
Srovnání zrnitosti	280
Provedení	A Very Fine
Řada	SC-BS
Zkratka brusiva	A

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka brusného pásu	40 mm
Délka brusného pásu	815 mm
Atribut názvu produktu	40×815 mm
Označení výrobce	SC-BS
Druh produktu	Brusný pás s rounem

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití	15-20 m/s	
Ocel < 900 N/mm	vhodný	10 m/s	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	10 m/s	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	10 m/s	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	10 m/s	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	10 m/s	H
INOX	vhodný	10 m/s	
Ti	vhodný	10 m/s	
GG(G)	vhodný	10 m/s	K
CuZn	vhodný	10 m/s	N
Plasty, GFK	vhodný	10 m/s	
Dřevo	vhodný	10 m/s	
Laky	vhodný	10 m/s	
Uni	vhodný	10 m/s	
suché	vhodný		