




Přesný svěrák, Šířka čelistí A: 15mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	494480 15
GTIN	4045197525406
Třída artiklu	42L

Popis

Provedení:

Přesný svěrák v natvrdo pochromovaném provedení (mosaz) popř. v eloxovaném provedení (hliník). Ideální pro použití u malých dílů, např. na mikroskopech a profilprojektorech nebo s měřidly drsnosti. Úhlová přesnost 0,04 mm, vyměnitelné upínací čelisti z kalené nerez oceli jakož i plast. Pevné upínací čelisti s prizmou pro upínání válcových dílů. Dodatečná prizma na pevných upínacích čelistech jakož i upínací drážky na podélných stranách zvyšují možnosti použití.

Technický popis

Materiál svěráku	mosaz, tvrdě pochromovaný
Celková výška c	15 mm
Celková délka a	50 mm
Maximální rozsah upnutí b	14,5 mm
Šířka čelistí A	15 mm
Výška čelistí C	6 mm
Celková šířka B	15 mm
Druh produktu	Kontrolní svěrák

