

**RENISHAW****Rubínový kuličkový dotyk délka 20 mm, Kulička Ø D: 0,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	494222 0,5
GTIN	2050000973451
Třída artiklu	49F

**Popis****Provedení:**

Rubínový kuličkový dotyk s připojovacím závitem M2

**Upozornění:**

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.

**Technický popis**

Užitná pracovní délka	7 mm
Ø kuličky D	0,5 mm
Ø stopky S	0,3 mm
Materiál stopky	tvrdokov
Hmotnost	0,5 g
Délka L	20 mm
Připojovací závit	M2
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Dotyk

**Příslušenství**

5cestný držák měřicích dotyků M2 Typ M2/5	494219 M2/5
---	-------------

Prodloužení měřicích čidel Délka 20 mm	494214 20
Prodloužení měřicích čidel Délka 10 mm	494214 10
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2
Prodloužení měřicích čidel Délka 30 mm	494214 30
Sada k čištění dotyků	494240
Prodloužení měřicích čidel Délka 40 mm	494214 40