

3M**Brusný pás (A) 237AA Trizact™, 150×2000 mm, Zrnitost: 600**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 558475 600 |
| GTIN | 4046719056439 |
| Třída artiklu | 53M |

Popis

Provedení:

Pyramidové brusné částice (A) na bázi přesného uspořádání trojrozměrných struktur nejmenších minerálních částic oxidu hlinitého. Při obroušování dochází k průběžnému odkrývání navrstvených nových brusných částic až na tkaninový podklad (tkanina X).

Použití:

K zušlechťování a dokončování. Pro **naprostě stejné výsledky jemného broušení** u všech ocelí, chromniklových ocelí, slitin kobaltu, niklu a titanu.

Upozornění:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526a další.

Technický popis

| | |
|-----------------|-------|
| Zrnitost | 600 |
| Označení zrn 3M | A30 |
| Řada | 237AA |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Zkratka brusiva | A |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Šířka brusného pásu | 150 mm |
| Délka brusného pásu | 2000 mm |
| Atribut názvu produktu | 150×2000 mm |
| Označení výrobce | 237AA Trizact™ |
| Druh produktu | Brusný pás |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|---------|----------------|---------|
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 32-38 m/s | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 20-25 m/s | P |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | 32-38 m/s | H |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | 25-30 m/s | H |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | 20-25 m/s | H |
| INOX | vhodný | 18-30 m/s | |
| Ti | vhodný | 10-20 m/s | |
| GG(G) | vhodný | 30-45 m/s | K |
| suché | vhodný | | |