


**HOLEX****Přesný svěrák, Šířka čelistí A: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	494480 25
GTIN	4045197525413
Třída artiklu	42L

**Popis****Provedení:**

Přesný svěrák v natvrdo pochromovaném provedení (mosaz) popř. v eloxovaném provedení (hliník). Ideální pro použití u malých dílů, např. na mikroskopech a profilprojektorech nebo s měřidly drsnosti. Úhlová přesnost 0,04 mm, vyměnitelné upínací čelisti z kalené nerez oceli jakož i plast. Pevné upínací čelisti s prizmou pro upínání válcových dílů. Dodatečná prizma na pevných upínacích čelistech jakož i upínací drážky na podélných stranách zvyšují možnosti použití.

**Technický popis**

Materiál svěráku	eloxovaný hliník
Celková výška c	25 mm
Maximální rozsah upnutí b	24,5 mm
Celková délka a	75 mm
Šířka čelistí A	25 mm
Výška čelistí C	10 mm
Celková šířka B	25 mm
Druh produktu	Kontrolní svěrák

