

3M**Rounový brusný pás (A) SC-BS, 13×610 mm, Srovnání zrnitosti: 100****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558500 100
GTIN	4001895588334
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem ve vazbě ze syntetické pryskyřice, dlouhá životnost, **rovnoměrné finišování povrchů, nízká tvorba tepla.**

Pružný rounový pás pro použití u ručně vedených strojů.

Použití:

K dobroušení předbroušených a okartáčovaných povrchů pro stejné a reprodukovatelné výsledky. Vhodné též pro odstranění vzdušné koroze, lehkých znečištění a zbarvení.

Technický popis

Stupeň jemnosti	hrubé
Barva	hnědá
Srovnání zrnitosti	100
Provedení	A coarse
Řada	SC-BS
Zkratka brusiva	A

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka brusného pásu	13 mm
Délka brusného pásu	610 mm
Atribut názvu produktu	13×610 mm
Označení výrobce	SC-BS
Druh produktu	Brusný pás s rounem

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití	15-20 m/s	
Ocel < 900 N/mm	vhodný	10 m/s	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	10 m/s	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	10 m/s	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	10 m/s	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	10 m/s	H
INOX	vhodný	10 m/s	
Ti	vhodný	10 m/s	
GG(G)	vhodný	10 m/s	K
CuZn	vhodný	10 m/s	N
Plasty, GFK	vhodný	10 m/s	
Dřevo	vhodný	10 m/s	
Laky	vhodný	10 m/s	
Uni	vhodný	10 m/s	
suché	vhodný		