

RENISHAW

Měřicí dotyk válcového tvaru, Válec Ø D: 2Rmm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	494230 2R
GTIN	2050000973567
Třída artiklu	49F

Popis**Provedení:**

Válcový rubínový dotyk s přípojovacím závitem M2

Upozornění:

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.

Technický popis

Užitná pracovní délka	7,2 mm
Materiál stopky	rubín
Hmotnost	0,5 g
Ø válce D	2 mm
Délka L	20 mm
Přípojovací závit	M2
Druh produktu	Dotyk

Příslušenství

Prodloužení měřicích čidel Délka 20 mm	494214 20
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2
Sada k čištění dotyků	494240

Prodloužení měřicích čidel Délka 40 mm	494214 40
Prodloužení měřicích čidel Délka 30 mm	494214 30
5cestný držák měřicích dotyků M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Prodloužení měřicích čidel Délka 10 mm	494214 10