


**HOLEX****Přesný svěrák, Šířka čelistí A: 35mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	494480 35
GTIN	4045197525420
Třída artiklu	42L

**Popis****Provedení:**

Přesný svěrák v natvrdo pochromovaném provedení (mosaz) popř. v eloxovaném provedení (hliník). Ideální pro použití u malých dílů, např. na mikroskopech a profilprojektorech nebo s měřidly drsnosti. Úhlová přesnost 0,04 mm, vyměnitelné upínací čelisti z kalené nerez oceli jakož i plast. Pevné upínací čelisti s prizmou pro upínání válcových dílů. Dodatečná prizma na pevných upínacích čelistech jakož i upínací drážky na podélných stranách zvyšují možnosti použití.

**Technický popis**

Celková délka a	100 mm
Maximální rozsah upnutí b	34,5 mm
Materiál svěráku	eloxovaný hliník
Celková výška c	35 mm
Šířka čelistí A	35 mm
Výška čelistí C	14 mm
Celková šířka B	35 mm
Druh produktu	Kontrolní svěrák

