

**Přesný jehlový pilník Celková délka 180 mm, SH 2/ DH 3, Typ: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	527350 3
GTIN	613548046562
Třída artiklu	53B

Popis**Provedení:**

Přesné švýcarské jehlové pilníky splňují nejvyšší nároky na přesnost tvaru, seku, výkon při broušení a životnost. Délka seku = $\frac{1}{2}$ délky pilníku. Vyrobeno ze speciální oceli pro přesné pilníky s vysokou odolností proti opotřebení (65-66 HRC). Přesně vyladěné tvary, speciální úhly seků a velký výběr různých seků. Vysoký výkon při pilování.

Rychloupínací rukojeť viz č. 519700.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Upozornění:

Také viz č. 527050 – 527070 přesné pilníky Habilis.

Technický popis

Celková délka	180 mm
Průřez	5,9×2,0 mm
Pilované plochy	2
Popis tvaru	půlkulatý

Švýcarský sek	2
Odpovídá německému seku	3 – 4
Atribut názvu produktu	SH 2/ DH 3
Druh produktu	Přesný jehlový pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Uni	omezené použití		

Příslušenství

Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 2	519700 2
Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 3	519700 3